

# Einfacher geht's nicht: der perfekte Matt-Look

mit Permacron Matt System-Klarlack 8185 und  
Permacron Seidenglanz System-Klarlack 8170

So einfach wie 1+1.



© 2022 Axalta Coating Systems. All rights reserved.

Spies Hecker – näher dran.



Schnell. Einfach. Zuverlässig.  
Genau das, was Sie sich von einem matten Klarlack wünschen!



Jetzt können Sie jeden Glanzgrad anpassen und Ihren Kunden einfacher und schneller als je zuvor hochwertige matte Oberflächen bieten.

### Benutzerfreundlichkeit

Basierend auf der neuesten Axalta-Technologie sind unsere beiden neuen Klarlacke sehr robust und einfach zu applizieren. Sie zeichnen sich außerdem durch fest definierte Trocknungs- und Abluftzeiten aus – so erzielen Sie matte Oberflächenergebnisse mit dauerhafter Qualität bei minimalem Aufwand und sparen gleichzeitig Energie.

### Flexibilität

Dieses erstklassige System ist flexibel genug, um jeden Glanzgrad zu erreichen – sogar den trendigen supermatt, der bei modernen OEM-Fahrzeugen verwendet wird. Es eignet sich auch für die Verwendung von Teil- und Ganzlackierungen.

### Matte Farbtonanpassung einfach machen

Die Farbtonsoftware Phoenix Cloud zeigt den passenden Glanzgrad mit der Farbtonformel an. Mit unserem Color Dialog Phoenix lässt sich der richtige Farbton schnell und einfach ermitteln.

### FINDEN SIE SCHNELL DEN RICHTIGEN GLANZGRAD FÜR JEDE MATTE LACKIERUNG

Anwendung auf Wasserbasis Permahyd Hi-TEC Basislack / Permahyd Basislack\*

	Matt Stufe 1 (5-10 Glanzeinheit)	Matt Stufe 2 (11-15 Glanzeinheit)	Matt Stufe 3 (16-25 Glanzeinheit)	Matt Stufe 4 (26-35 Glanzeinheit)	Matt Stufe 5 (36-50 Glanzeinheit)	Matt Stufe 6 (51-65 Glanzeinheit)
Permacron Matt System-Klarlack 8185	80	65	45	40	20	0
Permacron Seidenglanz System-Klarlack 8170	20	35	55	60	80	100

\*Nur zur Orientierung – bitte überprüfen Sie das entsprechende technische Datenblatt

Anwendung auf lösemittelhaltigem Permacron Basislack 293\* oder angeschliffenem vorhandenen Klarlack

	Matt Stufe 1 (5-10 Glanzeinheit)	Matt Stufe 2 (11-15 Glanzeinheit)	Matt Stufe 3 (16-25 Glanzeinheit)	Matt Stufe 4 (26-35 Glanzeinheit)	Matt Stufe 5 (36-50 Glanzeinheit)	Matt Stufe 6 (51-65 Glanzeinheit)
Permacron Matt System-Klarlack 8185	100	70	50	45	30	10
Permacron Seidenglanz System-Klarlack 8170	0	30	50	55	70	90

\*Nur zur Orientierung – bitte überprüfen Sie das entsprechende technische Datenblatt



Energie-  
einsparung



**Der Einstieg  
könnte nicht  
einfacher sein:**

Besuchen Sie uns für  
weitere Informationen  
auf unserer Webseite.

[spieshecker.ch/  
matt-klarlack](http://spieshecker.ch/matt-klarlack)

Matt Stufe 1

Matt Stufe 6

Spies Hecker – näher dran.

